

Zestawy narzędzi dla elektryków, 82-elem., bez torby



Dane zamówienia

Numer katalogowy	680505
GTIN	2050001017710
Klasa artykułu	66H

Opis

Zastosowanie:

Zawiera najważniejsze, wysokiej jakości narzędzia do instalacji elektrycznych.

Zawartość:

Zestaw wiertel krętych HSS, w kasecie: 1 szt. nr 115000, wielk. 1; 10

Metrówki drewniane **STABILA**®: 1 szt. nr 466005 wielk. 2

Sznurek do znaczenia z barwnikiem: po 1 szt. nr 467590 rozm. 1; nr 467595 rozm. R

Poziomnice **STABILA**® z metalu lekkiego: 1 szt. nr 467030, wielk. 400

Pilnik płaski **DICK**, nacięcie nr 1 z uchwytem: 1 szt. nr 510100, wielk. 150

Pilnik półokrągły **DICK**, nacięcie nr 2 z uchwytem: 1 szt. nr 513200, wielk. 150

Pilnik okrągły **DICK**, nacięcie nr 2 z uchwytem: 1 szt. nr 514200, wielk. 150

Szczotka druciana: 1 szt. nr 575000, wielk. 3

Piła uniwersalna **PUK**®: 1 szt. nr 581220

Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala: 1 szt. nr 630168 rozm. 6
(17-elementowy)

Wera Wkrętak płaski Schlitz, z izolacją VDE: po 1 szt. nr 663100 wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Próbniki napięcia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 szt. nr 665020, wielk. 2,5

Próbniki napięcia „analogowe” **BENNING**: 1 szt. nr 473105 wielk. analog.

Do tego torba: 1 szt. nr 473336 wielk. B

Klucz do wstawek wtykowych wg EN 60900 w pełni izolowany do 1000 V: 1 szt. nr 665800 od 2 do 63 A

Wera Wkrętaki do wkrętów Phillips, izolowane wg VDE: po 1 szt. nr 668600 wielk. 1; 2

Szczypce uniwersalne **KNIPEX**®, z izolacją VDE: 1 szt. nr 701700, wielk. 160

Szczypce do instalacji wodnych **KNIPEX**[®], z izolacją VDE: 1 szt. nr 705740, wielk. 250
 Szczypce płaskie okrągłe **KNIPEX**[®] z ostrzem, z izolacją VDE: 1 szt. nr 713300, wielk. 160
 Boczne szczypce tnące **KNIPEX**[®], z izolacją VDE: 1 szt. nr 725300, wielk. 160
 Szczypce do ściągania izolacji **KNIPEX**[®], z izolacją VDE: 1 szt. nr 728750, wielk. 160
 Noże do ściągania izolacji **JOKARI**[®]: 1 szt. nr 728010, wielk. 8 - 28
 Przecinak murarski **RENNSTEIG**, płaski: 1 szt. nr 742500, wielk. 250
 Przecinak murarski **RENNSTEIG**, szpiczasty: 1 szt. nr 742600, wielk. 250
 Przecinak dla elektryków **RENNSTEIG**, płaski: 1 szt. nr 743000, wielk. 250
 Młotek ślusarski z nasadką Hickory **GARANT**: 1 szt. nr 750110, wielk. 500
 Pobjiak z trzonkiem: 1 szt. nr 751055, rozm. 1
 Idealne nożyce do cięcia blachy z przełożeniem: 1 szt. nr 766000, wielk. 260
 Nożyce telefoniczne: 1 szt. nr 769005, wielk. 130
 Wiertło do kamienia z węgla spiekanego **Milwaukee**[®] w pudle z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 786081 rozm. 5 (Ø 4 – 10 mm)
 Dłuto płaskie: 1 szt. nr 794800, wielk. 16
 Nylonowa linka do przeciągania **RUNPOTEC**[®]: 1 szt. nr 814862, wielk. 10
 Rozwiertak: 1 szt. nr 831700, wielk. 110
 Nóż do kabli, ostrze stałe: 1 szt. nr 844300
 Taśma izolacyjna, czarna: 1 szt. nr 083654, rozm. BLACK
 Latarka, LED: 1 szt. nr 081437, rozm. BLACK
 Szpachla: 1 szt. nr 087650, wielk. 50
 Pojemnik do gipsu gumowy: 1 szt. nr 087680, wielk. 125
 Pędzle wodne: 1 szt. nr 087005, wielk. 20

wskazówka:**Narzędzie jest dostarczane luzem.****Opis techniczny**

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081557 LR3
Liczba dołączonych baterii	3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Zestawy narzędzi

Akcesoria

Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich,
 z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość
 ostrza b 3,5 mm

663100 3,5

Pilniki płaskie, długość bez trzonu 150 mm	510100 150
Latarki kieszonkowe, diodowe (LED)z bateriami kolor BLACK	081437 BLACK
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 6,5 mm	663100 6,5
Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem długość całkowita 260 mm	766000 260
Pilniki okrągłe, długość bez trzonu 150 mm	514200 150
Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 1	668600 1
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 8 mm	663100 8
Kombinerki chromowaneizolowane wg VDE długość całkowita 160 mm	701700 160
Dłuta z drewn. trzonkiem szerokość ostrza 16 mm	794800 16
Szczypce płasko-okrągłe, prosteizolowane wg VDE długość całkowita 160 mm	713300 160
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 5,5 mm	663100 5,5
Sznurek do znaczenia 30 m przełożenie przy wciąganiu (x-krotne) 1	467590 1
Klucz do wstawek wtykowych, przekładanyczałkowicie izolowane	665800
Szczypce tnące boczne, chromowaneizolowane wg VDE długość całkowita 160 mm	725300 160
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 17-elem. Typ 6	630168 6
Przecinaki murarskiepłaskie długość całkowita 250 mm	742500 250
Linki do wciągania nylonowe Długość linki 10 m	814862 10
Szpachle, uchwyt drewniany szerokość 50 mm	087650 50
Pojemnik do gipsu Ø maks. 125 mm	087680 125

Przecinaki murarskiezaostrzone długość całkowita 250 mm	742600 250
Nożyce dla elektryków niklowane,z obcinakiem drutu długość całkowita 130 mm	769005 130
Przemysłowe pędzle pierścieniowe Ø 20 mm	087005 20
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 4 mm	663100 4
Próbniki napięcia, jakość specjalna szerokość ostrza 2,5 mm	665020 2,5
Noże do ściągania izolacji, z ostrzem hakowym do kabli o Ø 8-28 mm	728010 8-28
Nóż do kabli, stały	844300
Pilniki półokrągłe, długość bez trzonu 150 mm	513200 150
Piła uniwersalna PUK z brzeszczotem uniwersalnym (310)uchwyt stały	581220
Zapasy barwnika dla sznurka do znaczenia 250 g Typ R	467595 R
Próbniki napięciaDUSPOL® typ urządzenia ANALOG	473105 ANALOG
Szczypce do pompy wodnej Alligator®uchwyty-VDE długość całkowita 250 mm	705740 250
Szczypce do ściągania izolacji, chromowane,izolowane wg VDE długość całkowita 160 mm	728750 160
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, w kasecie Typ 1-10	115000 1-10
Taśma izolacyjna kolor BLACK	083654 BLACK
Torba transportowa Duspol Typ B	473336 B
Szczotki druciane, ręczne,gładki drut stalowy, 0,35 mm liczba rzędów pokrycia 3	575000 3
Przecinak dla elektryków długość całkowita 250 mm	743000 250
Rozwiertak z uchwytem wysokoudarowym długość grotu 110 mm	831700 110
Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 500 g	750110 500
Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 2	668600 2

Poziomnice z metalu lekkiego długość 400 mm	467030 400
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
Metrówka drewniana, żółta długość 2 m	466005 2