

Zestaw narzędzi A / 95-częściowy – wyposażenie podstawowe



Dane zamówienia

Numer katalogowy	680560
GTIN	2050001021847
Klasa artykułu	66H

Opis

Zastosowanie:

do wyposażenia wózków narzędziowych, stołów warsztatowych, szaf z szufladami itp.

w dostawie::

Miara zwijana **Tajima**: 1 szt. nr 462300, wielk. 5

Pilnik półokrągły **DICK**, nacięcie nr 2: 1 szt. nr 513200, wielk. 200

Uchwyty do pilników, z drewna: 1 szt. nr 519400, wielk. 120

Zestaw pilników kluczykowych, w kasecie: 1 szt. nr 518950 (6-elementowy)

Szczotka ręczna z drutu stalowego: 1 szt. nr 575000, wielk. 4

Zestaw kluczy płaskich, dwustronnych **Stahlwille**®: 1 szt. nr 611000 rozm. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Zestaw kluczy oczkowych, dwustronnych **Stahlwille**®: 1 szt. nr 615500 rozm. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Zestaw wkrętałów kątowych do śrub 6-kątnych: 1 szt. nr 626072, wielk. 8 (2-10mm)

Zestaw kluczy nasadowych 1/2 cala **Stahlwille**® wraz z częściami napędowymi: 1 szt. nr 637916 wielk. 6 (28-elementowy)

Zestaw wkrętałów do śrub płaskich **Wera**: 1 szt. nr 660110 wielk. 6 (3,5 - 10 mm)

Próbniki napięcia 150 – 250 V: 1 szt. nr 665014, wielk. 2,5

Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 664100, wielk. 6,5

Wkrętaki krótkie do śrub z główką Phillips nr **Wera**: 1 szt. nr 668260 rozm. 25

Zestaw wkrętałów do śrub z główką Phillips **Wera**: 1 szt. nr 667710 wielk. 3 (3-elem.)

Kombinerki masywne, chromowane **KNIPEX**®: 1 szt. nr 700400, wielk. 180

Szczypce do instalacji wodnych **KNIPEX**®: 1 szt. nr 705900, wielk. 250
 Boczne szczypce tnące, chromowane **KNIPEX**®: 1 szt. nr 724861, rozm. 160
 Przecinak płaski **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 740500, wielk. 175
 Zestaw przebijaków i punktak **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 745600 wielk. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Młotek ślusarski **GARANT**: 1 szt. nr 750110, wielk. 500
 Młotek z tworzywa sztucznego **Wera** z wkładkami uretanowymi: 1 szt. nr 754200, wielk. 32
 Punktak z rękojeścią z tworzywa sztucznego **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 831600, wielk. 110
 Trójkątne skrobaki żeberkowe z drewnianym uchwytem **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 836010, wielk. 150
 Skrobaki płaskie z drewnianym uchwytem **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 837020, wielk. 200
 Nóż uniwersalny **Tajima**, ostrze 18 mm: 1 szt. nr 845030
 Olejarka z tworzywa sztucznego z rurą z mosiądzu: 1 szt. nr 083529, wielk. 80
 Teleskop. chwyt magnetyczny: 1 szt. Nr 081650 (długość 160 – 670 mm)
 Latarka, LED: 1 szt. nr 081437 BLACK

Opis techniczny

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081557 LR3
Liczba dołączonych baterii	3
Rodzaj produktu	Zestawy narzędzi

Akcesoria

Młotki z twor. sztucznego, z obuchem poliuretanowym Ø obucha 32 mm	754200 32
Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, chromowane długość całkowita 250 mm	705900 250
Zestaw wkrętek z główką Phillips z uchwytem Kraftform liczba wkrętek 3	667710 3
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba wkrętek 10	611000 10
Skrobaki płaskie długość grotu 200 mm	837020 200
Szczypce masywne, chromowane, z nasadkami długość całkowita 180 mm	700400 180
Teleskop. chwyt magnetyczny	081650
Szydła z uchwytem wysokoudarowym długość grotu 110 mm	831600 110

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
Latarki kieszonkowe, diodowe (LED)z bateriami kolor BLACK	081437 BLACK
Małe olejarki z tworzywa sztucznego pojemność 80 ml	083529 80
Zestaw wkrętaków, do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform liczba wkrętaków 6	660110 6
Pilniki półokrągłe, długość bez trzonu 200 mm	513200 200
Zestaw przebijaaków stojaku z tworzywa sztucznego liczba narzędzi 6	745600 6
Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami długość całkowita 160 mm	724860 160
Próbniki napięcia, jakość specjalna szerokość ostrza 2,5 mm	665020 2,5
Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytemi 1 ostrzem, 18 mm	845030
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych28-częściowy Typ 6	637916 6
Wkrętaki do śrub Phillips, z grotem o przekroju okrągłym wielkość gniazda krzyżowego 2S	668260 2S
Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie szerokość ostrza b 6,5 mm	664100 6,5
Przecinak płaski długość całkowita 175 mm	740500 175
Trójkątne skrobaki żeberkowe długość grotu 150 mm	836010 150
Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 500 g	750110 500
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych.niklowany Liczba wkrętaków 8	626072 8
Szczotki druciane, ręczne,gładki drut stalowy, 0,35 mm liczba rzędów pokrycia 4	575000 4
Zestaw pilników kluczowych, 6 szt.,w etui blaszanym	518950
Miary zwijane,bardzo stabilne długość taśmy 5 m	462300 5
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głęb. odsadzonych liczba wkrętaków 10	615500 10
Zestaw wkrętaków, do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform liczba wkrętaków 5	660110 5

