

Zestawy narzędzi dla elektroników, 118-elementowe bez walizki



Dane zamówienia

Numer katalogowy	680405
GTIN	2050001016805
Klasa artykułu	66H

Opis

Zawartość:

Suwmiarka **GARANT**: 1 szt. nr 410100, wielk. 150

Klucze oczkowo-płaskie **Stahlwille**®: po 1 szt. nr 613500 wielk. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Wkrętaki kątowe do śrub 6-kątnych: po 1 szt. nr 626038 rozm. 0,7; 0,9

po 1 szt. nr 626037 wielk. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

po 1 szt. nr 626039 wielk. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

Zestaw kluczy nasadowych **GARANT** 1/4 cala: 1 szt. nr 630325, rozm. SD (41-elem.)

Wkrętaki płaskie dla elektroników **PB Swiss Tools**: po 1 szt. nr 663000 wielk. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

Wkrętaki płaskie, proste **PB Swiss Tools**: po 1 szt. nr 664100 wielk. 5,5; 8

Wkrętaki kątowe do śrub płaskich **PB Swiss Tools**: po 1 szt. nr 664800 wielk. 4; 5,5

Wkrętaki kątowe do śrub z główką Phillips **PB Swiss Tools**: po 1 szt. nr 669400 wielk. 1; 2

Wkrętaki do śrub z główką Phillips **PB Swiss Tools**: po 1 szt. nr 668000 wielk. 0; 1; 2; 1K; 2K

Lusterko inspekcyjne: 1 szt. nr 081620, wielk. 23

Wkrętaki płaskie dla elektroników **Wera**: po 1 szt. nr 669900 wielk. 2,5; 3; 4

Wkrętaki dla elektroników do wkrętów z główką Phillips **Wera**: po 1 szt. nr 669905 rozm. 0; 1

Wkrętaki dla elektroników do śrub Pozidriv **Wera**: 1 szt. nr 669910, wielk. 0

Szczypce do instalacji wodnych **KNIPEX**® Cobra®: 1 szt. nr 705800, wielk. 125

Pęseta antymagnetyczna, szpiczasta: 1 szt. nr 727520 rozm. AM

Pęseta antymagnetyczna, odstawiona/tępa: 1 szt. nr 727580 rozm. AM

Pęseta krzyżowa antymagnetyczna, odsadzona / tępa: 1 szt. nr 727700 rozm. AM

pęseta antymagnetyczna do wyjmowania chipów, do Micro-Packages: 1 szt. nr 727840 rozm. AM

Pęseta antymagnetyczna, w pełni izolowana, szpiczasta: 1 szt. nr 727920 rozm. AM

Szczypce montażowe: 1 szt. nr 727950, wielk. 200

Szczypce boczne do elektroniki **GARANT**: 1 szt. nr 726210, wielk. 125

Obcęgi szpiczaste do elektroniki **GARANT**: 1 szt. nr 727170, wielk. 140

Obcęgi szpiczaste do elektroniki **GARANT**: 1 szt. nr 727165, wielk. 140

Szczypce boczne wanadowe **GARANT**: 1 szt. nr 723040, wielk. 160

Szczypce do ściągania izolacji automatyczne **GARANT**: 1 szt. nr 728613, wielk. 6

Pęseta do usuwania izolacyjnej powłoki lakierniczej: 1 szt. nr 728770, wielk. 120

Nożyce do kabli, małe: 1 szt. nr 730100, wielk. 160

Wybijak zawleczek z tulejką: 1 szt. nr 748201 rozm. 9 (0,9–5,9 mm)

Młotek ślusarski z nasadką Hickory: 1 szt. nr 750100, wielk. 100

Noże uniwersalne z ostrzami odłamywanymi **Tajima**: 1 szt. nr 844900

Klucz nastawny: 1 szt. nr 813961, rozm. 150

Taśma izolacyjna, czarna: 1 szt. nr 083654 BLACK

Latarka, LED: 1 szt. nr 081437 BLACK

wskazówka:

Narzędzie jest dostarczane luzem.

Opis techniczny

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081557 LR3
Liczba dołączonych baterii	3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Zestawy narzędzi

Akcesoria

Klucze trzpieniowe, 6-kątne niklowany 6 - kątny 1,5 mm	626037 1,5
Klucze trzpieniowe, 6-kątne niklowany 6 - kątny 3/16 cal	626039 3/16
Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classiccałkowicie izolowane szerokość ostrza b 4 mm	663000 4
Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classiccałkowicie izolowane szerokość ostrza b 5,5 mm	663000 5,5
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem z tworzywa sztucznego wielkość gniazda krzyżowego 2K	668000 2K
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613500 5,5

Pokrowce z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych Typ 8	626250 8
Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie szerokość ostrza b 8 mm	664100 8
Lusterko inspekcyjne Wymiary lusterka 23 mm	081620 23
Szczypce do ściągania izolacji do przewodów o przekroju 6 mm ²	728613 6
Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classiccałkowicie izolowane szerokość ostrza b 2 mm	663000 2
Taśma izolacyjna kolor BLACK	083654 BLACK
Klucze trzpieniowe, 6-kątne niklowany 6 - kątny 5 mm	626037 5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 3,2 mm	613500 3,2
Młotki ślusarskie z osłoną trzonka masa bez trzonka 100 g	750100 100
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem z tworzywa sztucznego wielkość gniazda krzyżowego 1	668000 1
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613500 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613500 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5 mm	613500 5
Klucze trzpieniowe, 6-kątne fosforanowane 6 - kątny 0,9 mm	626038 0,9
Pęseta do wyjmowania chipów Micro-packages z 8-14 pinami materiał AM	727840 AM
Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classiccałkowicie izolowane szerokość ostrza b 2,5 mm	663000 2,5
Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie szerokość ostrza b 5,5 mm	664100 5,5
Wkrętaki z główką Phillips dla elektroników ESD wielkość gniazda krzyżowego 0	669905 0
Szczypce montażowe z zaciskiem długość całkowita 200 mm	727950 200
Wkrętarki kątowe do śrub płaskich szerokość ostrza b 4 mm	664800 4
Klucze trzpieniowe, 6-kątne niklowany 6 - kątny 4 mm	626037 4
Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane, z nasadkami długość całkowita 160 mm	723040 160

Klucze trzpieniowe, 6-kątnieniklowany 6 - kątny 3/32 cal	626039 3/32
Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskichKraftform-Micro, ESD szerokość ostrza b 2,5 mm	669900 2,5
Klucze trzpieniowe, 6-kątnieniklowany 6 - kątny 1/16 cal	626039 1/16
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem z tworzywa sztucznego wielkość gniazda krzyżowego 2	668000 2
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613500 8
Klucze trzpieniowe, 6-kątnieniklowany 6 - kątny 2,5 mm	626037 2,5
Wkrętaki kątowe z główką Phillips wielkość gniazda krzyżowego 1	669400 1
Klucze trzpieniowe, 6-kątnieniklowany 6 - kątny 1,3 mm	626037 1,3
Pęsety proste, kształt AA, izolowane materiałem AM	727920 AM
Szczypce płaskie dla elektroników Długość całkowita 140 mm	727165 140
Wkrętaki dla elektroników do śrub PozidrivESD wielkość gniazda krzyżowego 0	669910 0
Suwmiarka zakres pomiarowy 150 mm	410100 150
Latarki kieszonkowe, diodowe (LED)z bateriami kolor BLACK	081437 BLACK
Klucze trzpieniowe, 6-kątnieniklowany 6 - kątny 3 mm	626037 3
Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskichKraftform-Micro, ESD szerokość ostrza b 4 mm	669900 4
Boczne szczypce tnące do elem. elektr., główka normalna Długość całkowita 125 mm	726210 125
Wkrętaki z główką Phillips dla elektronikówESD wielkość gniazda krzyżowego 1	669905 1
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 4 mm	613500 4
Zestaw wybijaków zawleczek z tulejką prowadzącą,w etui z tworzywa sztucznego liczba wybijaków zawleczek 9	748201 9
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem z tworzywa sztucznego wielkość gniazda krzyżowego 1K	668000 1K
Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskichKraftform-Micro, ESD szerokość ostrza b 3 mm	669900 3

Nożyce do kabli, małe, długość całkowita 160 mm	730100 160
Klucz nastawny z nakładką uchwytu długość całkowita 150 mm	813961 150
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem z tworzywa sztucznego wielkość gniazda krzyżowego 0	668000 0
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 11 mm	613500 11
Pęsety odsadzone, tępe, szer. końcówki 2,5 mm, proste, 120 mm, kształt 2a materiał AM	727580 AM
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613500 13
Wkrętarki kątowe do śrub płaskich szerokość ostrza b 5,5 mm	664800 5,5
Klucze trzpieniowe, 6-kątne fosforanowane 6 - kątne 0,7 mm	626038 0,7
Klucze trzpieniowe, 6-kątne niklowany 6 - kątne 1/8 cal	626039 1/8
Pęseta do usuwania powłoki izolacji lakierniczej, z nożykami 0,6 mm długość całkowita 120 mm	728770 120
Szczypce igłowe do elektroniki Długość całkowita 140 mm	727170 140
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 41-elem. Typ SD	630325 SD
Pęsety igłowe, 125 mm, kształt AA, proste materiał AM	727520 AM
Pęseta krzyżowa, tępa, odgięta, 160 mm materiał AM	727700 AM
Klucze trzpieniowe, 6-kątne niklowany 6 - kątne 2 mm	626037 2
Nóż uniwersalny, z 3 ostrzami, 9 mm	844900
Wkrętaki kątowe z główką Phillips wielkość gniazda krzyżowego 2	669400 2
Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classiccałkowicie izolowane szerokość ostrza b 3,5 mm	663000 3,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 9 mm	613500 9
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 6 mm	613500 6
Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, czernione długość całkowita 125 mm	705800 125