

## Zestaw narzędzi montażowych, 90-elem., bez walizki narzędziowej



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	680280
GTIN	2050001017383
Klasa artykułu	66H

### Opis

#### Zastosowanie:

Zawierają **wysokiej jakości wyposażenie podstawowe do konserwacji i utrzymania sprawności urządzeń, maszyn, przyrządów itp.**

#### w dostawie::

Metrówka z tworzywa sztucznego 2 m **WIHA**: 1 szt. nr 466200, wielk. 2

Wysokowydajny pilnik z uchwytem **DICK**: 1 szt. nr 515000, wielk. 200

**GARANT** Miniaturowe piły ręczne: 1 szt. nr

**GARANT** zestaw kluczy oczkowych pierścieniowych: 1 szt. nr 613610 rozm. 9 (5,5 - 19 mm)

**PB Swiss Tools** Zestaw kluczy trzpieniowych do śrub Torx®: 1 szt. nr 624810 wielk. 8 (TX6 – TX25)

Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych **GARANT** z końcówką sferyczną i funkcją przytrzymywania w zacisku z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 627132, wielk. 9 (1,5-10 mm)

Zestaw kluczy nasadowych **GARANT** 1/4 cala: 1 szt. nr 630299 rozm. 6 (39-elem.)

**GARANT** zestawy wkrętaków płaskich: 1 szt. nr 660036, wielk. 6 (3,5-10 mm)

**GARANT** Wkrętaki do wkrętów z główką Phillips: po 1 szt. nr 667702, wielk. 1; 2

Kombinerki **GARANT**: 1 szt. nr 700940, rozm. 180

Szczypce do instalacji wodnych **KNIPEX**®: 1 szt. nr 705800, wielk. 250

Szczypce płasko-okrągłe, odgięte **GARANT**: 1 szt. nr 713440, rozm. 200

Szczypce do pierścieni wewn. proste **KNIPEX**®: 1 szt. nr 719790 wielk. J2

Szczypce do pierścieni zewn. proste **KNIPEX**®: 1 szt. nr 719890 wielk. A2

Boczne szczypce tnące **GARANT**: 1 szt. nr 724840, rozm. 160

Zestaw przebijaaków i przecinaków **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 745100 (6-częściowy)

Młotki ślusarskie z trzonkiem z 3 rodzajów materiałów: 1 szt. nr 750450, wielk. 300

Młotek ślusarski / z obuchem z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 754880 wielk. 30

**wskazówka:**  
**Narzędzie jest dostarczane luzem.**

## Opis techniczny

Rodzaj produktu

Zestawy narzędzi

## Akcesoria

Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 1

667690 1

Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami długość całkowita 180 mm

700940 180

Zestaw wkrętaków do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene liczba wkrętaków 6

660031 6

Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, długich, z kulką przytrzymującą chromowane Liczba wkrętaków 9

627132 9

Zestaw kluczy płasko-oczkowych liczba kluczy 9

613510 9

Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, czernione długość całkowita 250 mm

705800 250

Zestaw kluczy trzpieniowych do śrub Torx® chromowane liczba wkrętaków 8

624810 8

Młotki uniwersalne Ø obucha 30 mm

754880 30

Zestaw przecinaków i dobijaków w stojaku plastikowym, wysoka jakość liczba narzędzi 6

745100 6

Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 2

667690 2

Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 39-elem. Typ 6

630299 6

Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami długość całkowita 160 mm

724840 160

750450 300

Młotki ślusarskie z trzonkiem z 3 rodzajów materiałów  
masa bez trzonka 300 g

Miniaturowe piły ręczneErgonomiczny chwyt	581195
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A2	719890 A2
Zestawy kluczy płasko-oczkowych liczba kluczy 9	613610 9
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J2	719790 J2
Metrowki z tworzywa sztucznego długość 2 m	466200 2
Uniwersalny pilnik płaski z uchwytem i nacięciem specjalnym długość bez trzonu 200 mm	515000 200
Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, chromowane, z nasadkami uchwytów długość całkowita 200 mm	713440 200
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 4 mm	660030 4
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 6,5 mm	660030 6,5
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 5,5 mm	660030 5,5
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 3,5 mm	660030 3,5
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 10 mm	660030 10
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 8 mm	660030 8