

HOLEX®**Nitownice ręczne , typ: HN35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	770200 HN35
GTIN	4045197197368
Klasa artykułu	72E

Opis**Wykonanie:**

Korzystne cenowo kleszcze nitownicze, uniwersalne.

Zastosowanie:

Do nitów jednostronnie zamykanych (ze wszystkich materiałów).

Część zamienna:

Zamienne szczęki nr 770230, końcówka nr 770240.

długość całkowita: 265 mm

do nitów jednostronnie zamykanych aluminiowych i miedzianych: 3 - 5 mm

do nitów stalowych jednostronnie zamykanych: 3 - 4 mm

masa: 500 g

Opis techniczny

masa	500 g
do nitów stalowych jednostronnie zamykanych	3 - 4 mm
do nitów jednostronnie zamykanych aluminiowych i miedzianych	3 - 5 mm
długość całkowita	265 mm

Akcesoria

Końcówki zamienne typ 125	770240 125
Końcówki zamienne typ 024	770240 024
Końcówki zamienne typ 124	770240 124
Sprężyny ramion typ HN35	770250 HN35
Końcówki zamienne typ 123	770240 123
Zamienna para szczęk	770230