

## Zestaw narzędzi montażowych, 59-elem., ze skrzynką narzędziową z blachy stalowej



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	680300
GTIN	2050001016423
Klasa artykułu	66H

### Opis

#### Zastosowanie:

Zawiera wysokiej jakości narzędzia **do konserwacji i utrzymania urządzeń, maszyn, przyrządów itp.**

#### w dostawie::

Metrówki drewniane **STABILA**®: 1 szt. nr 466005 wielk. 2

Szczotka druciana: 1 szt. nr 575000, wielk. 3

Zestaw pilników warsztatowych **DICK**, nacięcie 2, z uchwytem, posortowane, w pokrowcu zwijanym: 1 szt. nr 517200, wielk. 200 (5-elem.)

Piła uniwersalna **PUK**®: 1 szt. nr 581220, wielk. 150

**GARANT** Zestaw kluczy płaskich, 2-stronnych, 6-34 mm z uchwytem: 1 szt. nr 610610 rozm. 12 (6×7 - 30×34 mm) z 1 szt. nr 611500 rozm. 12

Zestaw wkrętek kątowych 6-kątnych, długich, z uchwytem z tworzywa: 1 szt. nr 626072 wielk. 8 (2 - 10 mm)

Zestaw wkrętek płaskich **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 660910 wielk. 5 (3,5 - 8 mm)

Wkrętki kątowe do śrub płaskich **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 664800, wielk. 6,5

Próbniki napięcia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 szt. nr 665020, wielk. 3,5

Wkrętki do śrub z główką Phillips **PB Swiss Tools**: po 1 szt. nr 668100, wielk. 1; 2

Kombinerki **KNIPEX**®: 1 szt. nr 701500, wielk. 180

Szcypce do instalacji wodnych **KNIPEX**®: 1 szt. nr 705500, rozm. 250

Obcęgi **KNIPEX**®: 1 szt. nr 706610, wielk. 210  
 Uniwersalne szczypce zaciskowe: 1 szt. nr 708205, wielk. 250  
 Szczypce płaskie okrągłe **KNIPEX**® z ostrzem: 1 szt. nr 713150, wielk. 160  
 Uniwersalne szczypce do pierścieni wewn. proste: 1 szt. nr 719805 wielk. J2  
 Uniwersalne szczypce do pierścieni zewn. proste: 1 szt. nr 719905 wielk. A2  
 Szczypce tnące boczne **KNIPEX**®: 1 szt. nr 724900, wielk. 160  
 Przecinak płaski **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 740500, wielk. 175  
 Zestaw przebijaików i punktak **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 745600 wielk. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Młotek ślusarski z nasadką Hickory: 1 szt. nr 750110, wielk. 300  
 Młotek z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 754500, wielk. 32  
 Rozwiertak **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 831700, wielk. 110  
 Nóż do kabli, ostrze stałe: 1 szt. nr 844300, wielk. 175  
 Olejarki z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 083532, wielk. 125  
 Taśma izolacyjna, czarna: 1 szt. nr 083654, rozm. BLACK  
 Materiał znakujący, niebieski: 1 szt. nr 085154 wielk. B  
 Skrzynki narzędziowe z blachy stalowej: 1 szt. nr 693455 rozm. 5/530

**wskazówka:****Narzędzie jest dostarczane luzem.****Opis techniczny**

Rodzaj produktu

Zestawy narzędzi

**Akcesoria**
 Szczypce do instalacji wodnych, rowkowane, czernione  
 długość całkowita 250 mm

704900 250

 Rozwiertak z uchwytem wysokoudarowym długość grotu  
 110 mm

831700 110

 Zestaw wkrętaków, do śrub płaskich, z uchwytem  
 „multicraft” liczba wkrętaków 5

660910 5

 Wielofunkcyjny zestaw pilników, 5-elem., w pokrowcu  
 zwijanym, nacięcie nr 2 długość bez trzonu 200 mm

517200 200

 Szczotki druciane, ręczne, gładki drut stalowy, 0,35 mm  
 liczba rzędów pokrycia 3

575000 3

Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J2

719805 J2

Plastikowe olejarki z rurką wylotową pojemność 125 ml

083532 125

Zestaw przebijakóww stojaku z tworzywa sztucznego liczba narzędzi 6	745600 6
Szczypce tnące boczne, polerowane długość całkowita 160 mm	724900 160
Uniw. szczypce zaciskowe, 1 szczęka pryzmowa Długość całkowita 250 mm	708205 250
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych.niklowany Liczba wkrętałów 8	626072 8
Młotki z tworzywa sztucz., z obuchem z cellidoru Ø obucha 32 mm	754500 32
Nóż do kabli, stały	844300
Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 300 g	750110 300
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem „multicraft” wielkość gniazda krzyżowego 1	668100 1
Szczypce płasko-okrągłe, proste, polerowane długość całkowita 160 mm	713150 160
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba wkrętałów 12	610610 12
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem „multicraft” wielkość gniazda krzyżowego 2	668100 2
Skrzynki stalowe na narzędzia „Extra” Typ 5/530	693455 5/530
Obcęgi do gwoździ długość całkowita 210 mm	706610 210
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A2	719905 A2
Próbniki napięcia, jakość specjalna szerokość ostrza 3,5 mm	665020 3,5
Przecinak płaski długość całkowita 175 mm	740500 175
Wkrętarki kątowe do śrub płaskich szerokość ostrza b 6,5 mm	664800 6,5
Taśma izolacyjna kolor BLACK	083654 BLACK
Marker trwały Dura-Ink® 15 kolor B	085154 B
Kombinerki polerowane długość całkowita 180 mm	701500 180
Piła uniwersalna PUK z brzeszczotem uniwersalnym (310)uchwyt stały	581220

Zestaw narzędzi montażowych, 59-elem.,bez pojemnika	680305
Metrówka drewniana, żółta długość 2 m	466005 2