

**HOLEX®****Szczypce do pierścieni osadczych, odgięte o 45°, typ: J0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719845 J0
GTIN	4045197493187
Klasa artykułu	72B

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce atramentowane na czarno, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

**Zastosowanie:**

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

**Norma:**

Podobnie **DIN 5256**.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny kątowy

długość całkowita: 135 mm

do wewn. pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 8 - 13 mm

$\varnothing$  końcówek: 0,9 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	135 mm
do wewn. pierścieni osadczych o $\varnothing$	8 - 13 mm
$\varnothing$ końcówek	0,9 mm
norma	zbliżone do DIN 5256
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odgięte o 45°
Uchwyt	tworzywo sztuczne powlekane

materiał	Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki
powierzchnia	atramentowane na czarno
Końcówki wymienne	nie