



## Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych z ogranicznikiem, typ: A2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	719892 A2
GTIN	4003773073901
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec z regulowanym ogranicznikiem.

Szczypce poszarpane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze **sprężyną rozwierającą**. **Kształt A – szczęki proste**

#### Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

#### Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

#### Norma:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty

długość całkowita: 180 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 19 - 60 mm

$\varnothing$  końcówek: 1,8 mm

### Opis techniczny

do zewnętrznych pierścieni osadczych o $\varnothing$	19 - 60 mm
długość całkowita	180 mm

Kształt	A
Ø końcówek	1,8 mm
norma	DIN 5254 A
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
kształt szczęk	prosty
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Ostrza ze stali specjalnej, część uchwytów i przegubu kuta
powierzchnia	czernione na szaro
z ogranicznikiem	tak
przegub ze sprężyną rozwierną	tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym	nie
Końcówki wymienne	nie