

HOLEX®**Szczypce do pierścieni osadczych,, typ: J3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719805 J3
GTIN	4045197492661
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:****Ze szczypcami precyzyjnymi.**

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Kształt C – szczęki proste**Zastosowanie:**

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

długość całkowita: 225 mm

do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing : 40 - 100 mm

\varnothing końcówek: 2,3 mm

Opis techniczny

Kształt	C
długość całkowita	225 mm
do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing	40 - 100 mm
\varnothing końcówek	2,3 mm
norma	DIN 5256 C
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny prosty
kształt szczęk	prosty

Uchwyt	Tworzywo sztuczne powlekane
materiał	Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki
powierzchnia	czarny atramentowy
Końcówki wymienne	nie