

**Pneumatyczno-hydrauliczne przyrządy do nitów zrywanych TAURUS®, Typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	770512 2
GTIN	4007081570008
Klasa artykułu	74A

Opis**Wykonanie:**

Ciśnienie robocze 5-7 barów. Zdejmowany pojemnik na trzpienie.

Zalety:

System szczęk zapewnia bardzo duże okresy trwałości i pewny chwyt nitów. Niewielkie zużycie sprężonego powietrza dzięki podwójnemu wykorzystaniu: do osadzenia **oraz** odessania odpadu nitu. Bardzo szybki cykl roboczy.

w dostawie::

Klucze montażowe o rozwartości 12 / 27 i 14/17. 1 buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml i 1 pojemnik do uzupełniania oleju. Zawiera nasadki 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

Opis techniczny

do nitów zrywanych stalowych/aluminiowych do	6 mm
siła osadzania przy 5 bar	9000 N
skok przyrządu	18 mm
maksymalna \varnothing trzpienia	3,2 mm
przyłącze do węża	6 mm

masa	1,6 kg
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	5 mm
zużycie powietrza na nit	2,3 l
przyłącze do węża	1/4 cal
Rodzaj produktu	Przyrządy do nitów zrywanych