

**Garant****Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: A1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719870 A1
GTIN	4045197504104
Klasa artykułu	71B

**Opis****Wykonanie:**

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.

Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze **sprężyną rozwierającą**. **Kształt A – szczęki proste**

**Zaleta:**

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

**Zastosowanie:**

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

**Norma:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Opis techniczny**

Ø końcówek	1,3 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	10 - 25 mm
długość całkowita	140 mm
Kształt	A
norma	DIN 5254 A

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
kształt szczęk	prosty
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	stal specjalna
materiał końcówki	stal specjalna
powierzchnia	czarny
z ogranicznikiem	nie
przegub ze sprężyną rozwierną	tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym	nie
Końcówki wymienne	nie
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,