

HOLEX**Szczypce do pierścieni osadczych,, Typ: A11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719905 A11
GTIN	4045197493118
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Kształt B – szczęki odgięte o 90°**Zastosowanie:**

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Opis techniczny

długość całkowita	135 mm
Ø końcówek	1,3 mm
Kształt	B
do zewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	10 - 25 mm
norma	DIN 5254 B
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odchylony o 90°
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.

materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	czarny atramentowy
Końcówki wymienne	nie
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,