



Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, typ: A3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	719890 A3
GTIN	4003773048749
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.

Szczypce poszarpane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze **sprężyną rozwierającą**. **Kształt A – szczęki proste**

Zalety:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty

długość całkowita: 225 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing : 40 - 100 mm

\varnothing końcówek: 2,3 mm

Opis techniczny

długość całkowita	225 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing	40 - 100 mm
Kształt	A

Ø końcówek	2,3 mm
norma	DIN 5254 A
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
kształt szczęk	prosty
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Ostrza ze stali specjalnej, część uchwytu i przegubu kuta
materiał uchwytu	powlekane tworzywem sztucznym.
powierzchnia	czernione na szaro
z ogranicznikiem	nie
przegub ze sprężyną rozwierną	tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym	nie
Końcówki wymienne	nie