



## Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych z ogranicznikiem, typ: J1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	719792 J1
GTIN	4003773073864
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

**Ze szczypcami precyzyjnymi.**

W regulowanym ogranicznikiem.

**Kształt C – szczęki proste.**

**Kształt D – szczęki odgięte o 90°.**

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.

Szczypce poszarpane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

#### Zalety:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

#### Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

długość całkowita: 140 mm

do wewn. pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 12 - 25 mm

$\varnothing$  końcówek: 1,25 mm

### Opis techniczny

$\varnothing$ końcówek	1,25 mm
długość całkowita	140 mm

do wewn. pierścieni osadczych o Ø	12 - 25 mm
Kształt	C
norma	DIN 5256 C
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny prosty
kształt szczęk	prosty
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Ostrza ze stali specjalnej, część uchwytów i przegubu kuta
materiał końcówki	stal specjalna
powierzchnia	czernione na szaro
z ogranicznikiem	tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym	nie
Końcówki wymienne	nie