

Garant**Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: A2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719870 A2
GTIN	4045197504111
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.

Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze **sprężyną rozwierającą**. **Kształt A – szczęki proste**

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Opis techniczny

Kształt	A
do zewnętrznych pierścieni osadczych o \emptyset	19 - 60 mm
\emptyset końcówek	1,8 mm
długość całkowita	180 mm
norma	DIN 5254 A

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
kształt szczęk	prosty
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	stal specjalna
materiał końcówki	stal specjalna
powierzchnia	czarny
z ogranicznikiem	nie
przegub ze sprężyną rozwierną	tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym	nie
Końcówki wymienne	nie
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,