



## Szczypce do pierścieni osadczych,, typ: J01



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	719805 J01
GTIN	4045197492685
Klasa artykułu	72B

### Opis

#### Wykonanie:

#### Ze szczypcami precyzyjnymi.

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

#### Kształt D – szczęki odgięte o 90°.

#### Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny kątowy

długość całkowita: 135 mm

do wewn. pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 8 - 13 mm

$\varnothing$  końcówek: 0,9 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	135 mm
Kształt	D
do wewn. pierścieni osadczych o $\varnothing$	8 - 13 mm
$\varnothing$ końcówek	0,9 mm
norma	DIN 5256 D
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odchylony o 90°

Uchwyt	Tworzywo sztuczne powlekane
materiał	Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki
powierzchnia	czarny atramentowy
Końcówki wymienne	nie