

HOLEX®
Szczypce do pierścieni osadczych, odgięte o 45°, typ: J2

Dane zamówienia

Numer katalogowy	719845 J2
GTIN	4045197493200
Klasa artykułu	72B

Opis
Wykonanie:

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce atramentowane na czarno, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

Podobnie **DIN 5256**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny kątowy

długość całkowita: 180 mm

do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing : 19 - 60 mm

\varnothing końcówek: 1,8 mm

Opis techniczny

do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing	19 - 60 mm
długość całkowita	180 mm
\varnothing końcówek	1,8 mm
norma	zbliżone do DIN 5256
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odgięte o 45°
Uchwyt	tworzywo sztuczne powlekane

materiał	Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki
powierzchnia	atramentowane na czarno
Końcówki wymienne	nie