

**Akumulatorowy przyrząd do nitów zrywanych „AccuBird“ PowerBird®****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	770505
GTIN	4007081240031
Klasa artykułu	74A

Opis**Wykonanie:**

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zalety:

Wysoka prędkość robocza przy jednoczesnej dużej wydajności elektroniczne sterowanie zapewnia bezpieczeństwo działania.

w dostawie::

Akumulator litowo-jonowy, nr 770527 i ładowarka, nr 770528 wielk. 1, w walizce z tworzywa.

Nasadki 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 i 17 / 45.

skok przyrządu: 20 mm

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do: 6,4 mm

siła osadzania: 14000 N

pojemność akumulatora: 14,4 Ah

Napięcie akumulatorów: 2,6 V

masa z akumulatorkiem: 2,2 kg

Opis techniczny

skok przyrządu	20 mm
----------------	-------

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	6,4 mm
siła osadzania	14000 N
masa z akumulatorkiem	2,2 kg
Napięcie akumulatorów	2,6 V
pojemność akumulatora	14,4 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Przyrząd do nitów zrywanych

Akcesoria

Ładowarka Typ 1	770528 1
Akumulatory litowo-jonowy szybkowymienne pojemność 2,6 Ah	770527 2,6