

Garant**Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: A3****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 719870 A3 |
| GTIN | 4045197504128 |
| Klasa artykułu | 71B |

Opis**Wykonanie:**

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.

Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze **sprężyną rozwierającą**. **Kształt A – szczęki proste**

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Opis techniczny

| | |
|--|-------------|
| długość całkowita | 225 mm |
| do zewnętrznych pierścieni osadczych o \emptyset | 40 - 100 mm |
| \emptyset końcówek | 2,3 mm |
| Kształt | A |
| norma | DIN 5254 A |

| | |
|--|-----------------------------------|
| zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty |
| kształt szczęk | prosty |
| Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. |
| materiał | stal specjalna |
| materiał końcówki | stal specjalna |
| powierzchnia | czarny |
| z ogranicznikiem | nie |
| przegub ze sprężyną rozwierną | tak |
| uchwyt z mechanizmem ustalającym | nie |
| Końcówki wymienne | nie |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |