

**Akumulatorowy przyrząd do nitów zrywanych „AccuBird“ FireBird®****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	770520
GTIN	4007081260039
Klasa artykułu	74A

Opis**Wykonanie:**

Przyrząd akumulatorowy do nitonakrętek do M10 z aluminium, do M8 stalowych i do M6 ze stali szlachetnej.

Zaleta:

Wysokowydajny, duża wydajność w sztukach z jednego ładowania akumulatora. Proste i pewne rozkręcanie nakrętek nitów jednostronnych. Elektroniczne sterowanie nastawionego skoku osadzania. System szybkiej wymiany trzpieni gwintowanych.

w dostawie::

Po 1 trzpieniu gwintowanym i nasadce M4, M5 i M6, 1 klucz trzpieniowy 6-kątny, 2x klucz płaski dwustronny SW 24x27, akumulator litowo-jonowy nr 770527 i ładowarka nr 770528 rozm. 1 w walizce z tworzywa.

Opis techniczny

siła osadzania	13000 N
masa z akumulatorkiem	2,1 kg
pojemność akumulatora	2 Ah

Napięcie akumulatorów	14,4 V
Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Przyrząd do nitów zrywanych

Akcesoria

Końcówki zamienne z trzpieniem gwintowanym Typ M4	770522 M4
Końcówki zamienne z trzpieniem gwintowanym Typ M5	770522 M5
Końcówki zamienne z trzpieniem gwintowanym Typ M6	770522 M6
Akumulatorek litowo-jonowy szybkowymienny pojemność 2,0 Ah	770527 2,0
Ładowarka Typ 1	770528 1