

HOLEX®

Szczypce do pierścieni osadczych,, typ: J11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	719805 J11
GTIN	4045197492692
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Ze szczypcami precyzyjnymi.

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Kształt D – szczęki odgięte o 90°.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny kątowy

długość całkowita: 135 mm

do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing : 12 - 25 mm

\varnothing końcówek: 1,3 mm

Opis techniczny

Kształt	D
\varnothing końcówek	1,3 mm
długość całkowita	135 mm
do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing	12 - 25 mm
norma	DIN 5256 D
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odchylony o 90°

Uchwyt	Tworzywo sztuczne powlekane
materiał	Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki
powierzchnia	czarny atramentowy
Końcówki wymienne	nie