



Szczypce do pierścieni osadczych,, typ: A6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	719895 A6
GTIN	4003773025009
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z blachy stalowej z mechanizmem ustalającym. **Kształt A – szczęki proste**

Zalety:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty

długość całkowita: 570 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing : 252 - 400 mm

\varnothing końcówek: 4,5 mm

Opis techniczny

do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing	252 - 400 mm
Kształt	A
długość całkowita	570 mm
\varnothing końcówek	4,5 mm
norma	DIN 5254 A
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty

kształt szczęk	prosty
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal walcowana, o wysokiej wytrzymałości
materiał końcówki	specjalna stal narzędziowa, hartowana olejem
powierzchnia	malowana proszkowo na czarno
uchwyt z mechanizmem ustalającym	tak
Końcówki wymienne	tak

Akcesoria

Para ostrzy do szczypiec do pierścieni osadczych Kształt A6	719910 A6
---	-----------