



Szczypce do pierścieni osadczych,, typ: A51



Dane zamówienia

Numer katalogowy	719895 A51
GTIN	4003773025023
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z blachy stalowej z mechanizmem ustalającym. **Kształt B – szczęki odgięte o 90°**

Zalety:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny kątowy

długość całkowita: 570 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing : 122 - 300 mm

\varnothing końcówek: 3,5 mm

Opis techniczny

Kształt	B
\varnothing końcówek	3,5 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing	122 - 300 mm
długość całkowita	570 mm
norma	DIN 5254 B
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny kątowy

kształt szczęk	odchylony o 90°
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal walcowana, o wysokiej wytrzymałości
materiał końcówki	specjalna stal narzędziowa, hartowana olejem
powierzchnia	malowana proszkowo na czarno
uchwyt z mechanizmem ustalającym	tak
Końcówki wymienne	tak

Akcesoria

Para ostrzy do szczypiec do pierścieni osadczych Kształt A51

719910 A51