

HOLEX®**Szczypce do pierścieni osadczych, odgięte o 45°, typ: J4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719845 J4
GTIN	4045197493224
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce atramentowane na czarno, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

Podobnie **DIN 5256**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny kątowy

długość całkowita: 320 mm

do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing : 85 - 140 mm

\varnothing końcówek: 3,2 mm

Opis techniczny

długość całkowita	320 mm
\varnothing końcówek	3,2 mm
do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing	85 - 140 mm
norma	zbliżone do DIN 5256
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odgięte o 45°
Uchwyt	tworzywo sztuczne powlekane

materiał	Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki
powierzchnia	atramentowane na czarno
Końcówki wymienne	nie