

Garant**Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: J3****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 719770 J3 |
| GTIN | 4045197504029 |
| Klasa artykułu | 71B |

Opis**Wykonanie:**

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.

Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Ze szczypcami precyzyjnymi. Kształt C – szczęki proste

Zalety:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------------------|
| do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing | 40 - 100 mm |
| Kształt | C |
| \varnothing końcówek | 2,25 mm |
| długość całkowita | 225 mm |
| norma | DIN 5256 C |
| zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny prosty |
| kształt szczęk | prosty |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. |
| materiał | stal specjalna |
| materiał końcówki | stal specjalna |
| powierzchnia | czarny |
| przegub ze sprężyną rozwierną | tak |
| uchwyt z mechanizmem ustalającym | nie |
| Końcówki wymienne | nie |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |