



Szczypce do pierścieni osadczych,, typ: J6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	719795 J6
GTIN	4003773024927
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Ze szczypcami precyzyjnymi.

Uchwyty z blachy stalowej z mechanizmem ustalającym. **Kształt C – szczęki proste**

Zaleta:

Zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

długość całkowita: 580 mm

do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing : 252 - 400 mm

\varnothing końcówek: 4,5 mm

Opis techniczny

Kształt	C
długość całkowita	580 mm
do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing	252 - 400 mm
\varnothing końcówek	4,5 mm
norma	DIN 5256 C
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny prosty

kształt szczęk	prosty
materiał	Stal walcowana, o wysokiej wytrzymałości
materiał końcówki	specjalna stal narzędziowa, hartowana olejem
powierzchnia	malowana proszkowo na czarno
uchwyt z mechanizmem ustalającym	tak
Końcówki wymienne	tak

Akcesoria

Para ostrzy do szczypiec do pierścieni osadczych Kształt J6	719810 J6
---	-----------