



Szczypce do pierścieni osadczych,, typ: J31



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 719805 J31 |
| GTIN | 4045197493019 |
| Klasa artykułu | 72B |

Opis

Wykonanie:

Ze szczypcami precyzyjnymi.

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Kształt D – szczęki odgięte o 90°.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny kątowy

długość całkowita: 225 mm

do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing : 40 - 100 mm

\varnothing końcówek: 2,3 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------------------|
| Kształt | D |
| do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing | 40 - 100 mm |
| długość całkowita | 225 mm |
| \varnothing końcówek | 2,3 mm |
| norma | DIN 5256 D |
| zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny kątowy |
| kształt szczęk | odchylony o 90° |

| | |
|-------------------|--|
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne powlekane |
| materiał | Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki |
| powierzchnia | czarny atramentowy |
| Końcówki wymienne | nie |