

**HOLEX****Szczypce do pierścieni osadczych,, Typ: A0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719905 A0
GTIN	4045197493613
Klasa artykułu	72B

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

**Kształt A – szczęki proste****Zastosowanie:**

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

**Norma:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Opis techniczny**

Ø końcówek	0,9 mm
Kształt	A
długość całkowita	135 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	3 - 10 mm
norma	DIN 5254 A
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
kształt szczęk	prosty
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.

materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	czarny atramentowy
Końcówki wymienne	nie
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,