



## Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, typ: J01



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	719770 J01
GTIN	4045197504043
Klasa artykułu	71B

### Opis

#### Wykonanie:

##### Ze szczypcami precyzyjnymi.

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.

Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. **Kształt D – szczęki odgięte o 90°.**

#### Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

#### Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny kątowy

długość całkowita: 130 mm

do wewn. pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 8 - 13 mm

$\varnothing$  końcówek: 0,9 mm

### Opis techniczny

Kształt	D
długość całkowita	130 mm
$\varnothing$ końcówek	0,9 mm
do wewn. pierścieni osadczych o $\varnothing$	8 - 13 mm

norma	DIN 5256 D
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odchylony o 90°
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Ostrza ze stali specjalnej, część uchwytów i przegubu kuta
materiał końcówki	stal specjalna
powierzchnia	czarny
przegub ze sprężyną rozwierną	tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym	nie
Końcówki wymienne	nie