

HOLEX®
Szczypce do pierścieni osadczych,, typ: J0

Dane zamówienia

Numer katalogowy	719805 J0
GTIN	4045197492630
Klasa artykułu	72B

Opis
Wykonanie:
Ze szczypcami precyzyjnymi.

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Kształt C – szczęki proste
Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

długość całkowita: 135 mm

do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing : 8 - 13 mm

\varnothing końcówek: 0,9 mm

Opis techniczny

długość całkowita	135 mm
Kształt	C
do wewn. pierścieni osadczych o \varnothing	8 - 13 mm
\varnothing końcówek	0,9 mm
norma	DIN 5256 C
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny prosty
kształt szczęk	prosty

Uchwyt	Tworzywo sztuczne powlekane
materiał	Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki
powierzchnia	czarny atramentowy
Końcówki wymienne	nie