

**HOLEX®**
**Szczypce do pierścieni osadczych, odgięte o 45°, typ: A2**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719845 A2
GTIN	4045197493255
Klasa artykułu	72B

**Opis**
**Wykonanie:**

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce atramentowane na czarno, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

**Zastosowanie:**

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

**Norma:**

Podobnie **DIN 5254**.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny kątowy

długość całkowita: 180 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 19 - 60 mm

$\varnothing$  końcówek: 1,8 mm

**Opis techniczny**

do zewnętrznych pierścieni osadczych o $\varnothing$	19 - 60 mm
$\varnothing$ końcówek	1,8 mm
długość całkowita	180 mm
norma	zbliżone do DIN 5254
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny kątowy

kształt szczęk	odgięte o 45°
Uchwyt	tworzywo sztuczne powlekane
materiał	Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki
powierzchnia	atramentowane na czarno
Końcówki wymienne	nie