

HOLEX®**Szczypce do pierścieni osadczych, odgięte o 45°, typ: A3****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 719845 A3 |
| GTIN | 4045197493262 |
| Klasa artykułu | 72B |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce atramentowane na czarno, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

Podobnie **DIN 5254**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny kątowy

długość całkowita: 225 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing : 40 - 100 mm

\varnothing końcówek: 2,3 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------------------|
| długość całkowita | 225 mm |
| do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing | 40 - 100 mm |
| \varnothing końcówek | 2,3 mm |
| norma | zbliżone do DIN 5254 |
| zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny kątowy |
| kształt szczęk | odgięte o 45° |
| Uchwyt | tworzywo sztuczne powlekane |

| | |
|-------------------|--|
| materiał | Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki |
| powierzchnia | atramentowane na czarno |
| Końcówki wymienne | nie |