



Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych z ogranicznikiem, typ: A1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	719892 A1
GTIN	4003773073895
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
z regulowanym ogranicznikiem.

Szczypce poszarpane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze **sprężyną rozwierającą**. **Kształt A – szczęki proste**

Zalety:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty

długość całkowita: 140 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing : 10 - 25 mm

\varnothing końcówek: 1,3 mm

Opis techniczny

do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing	10 - 25 mm
\varnothing końcówek	1,3 mm

długość całkowita	140 mm
Kształt	A
norma	DIN 5254 A
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
kształt szczęk	prosty
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Ostrza ze stali specjalnej, część uchwytów i przegubu kuta
powierzchnia	czernione na szaro
z ogranicznikiem	tak
przegub ze sprężyną rozwierną	tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym	nie
Końcówki wymienne	nie