

HOLEX®**Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m, nierdzewne, grubość: 0,05 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 478507 0,05 |
| GTIN | 4045197925565 |
| Klasa artykułu | 42H |

Opis**Wykonanie:**

Nierdzewna i kwasoodporna stal stopowa, nr. materiałowy 1.4310 (lub 1.4301, grubość 0,005-0,05 mm), walcowana na zimno, o twardości sprężyny, powierzchnia goła. Walcowana na zimno taśma stalowa ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08). Praktyczny dozownik, wysuwanie jak w przypadku taśmy mierniczej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z rolki o długości 5 lub 10m.

Zastosowanie:

Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawiania obrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.

materiał: nierdzewne

materiał: Stal szlachetna, INOX

granica błędu: $\pm 3 \mu\text{m}$

Opis techniczny

| | |
|---------------|---------------------|
| granica błędu | $\pm 3 \mu\text{m}$ |
| grubość | 0,05 mm |
| materiał | nierdzewne |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| materiał | Stal szlachetna, INOX |
| długość rolek | 5 m |
| szerokość rolek | 12,7 mm |