

**Ansell****Rękawice z PVC HyFlex® 11-618,, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 094260 9       |
| GTIN             | 10076490489455 |
| Klasa artykułu   | 04P            |

**Opis****Wykonanie:**

**HyFlex® 11-618.** Bardzo cienkie, a jednocześnie wytrzymałe rękawice dzięki wykonaniu w technologii tkania **18 Gauge**. Szczególnie nadają się do lekkich prac montażowych, wymagających wysokiej precyzji, do montażu końcowego silników elektrycznych, klimatyzacji, wiązek kablowych.

**Wykonanie, tekst reklamowy:**

**Cienkie rękawice** do lekkich prac montażowych wymagających dużej precyzji.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| bez dimetyloformamidu  | nie          |
| nie zawierają silikonu | nie          |
| oddychanie             | bardzo dobry |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| dopasowany kształt                | bardzo dobry                  |
| materiał powłoki                  | PU                            |
| wycucie przy dotyku               | bardzo dobry                  |
| rozmiar rękawic                   | 9                             |
| pryczepność przy zaoliwieniu      | dobry                         |
| pryczepność na mokro              | umiarkowany                   |
| Ochrona przed gorącem             | brak                          |
| Seria                             | HyFlex®                       |
| Rodzaj rękawic                    | Rękawice uniwersalne          |
| Kategoria ochrony                 | Kategoria II                  |
| zawartość                         | 12                            |
| Właściwości rękawic               | Przyjazna dla skóry alergików |
| EN 388.                           | 3121X                         |
| materiał podłoża                  | nylon                         |
| powłoka                           | PU                            |
| wariant powłoki                   | Wewnętrzna strona dłoni       |
| zakres zastosowania               | Precyzja                      |
| długość                           | 195 mm                        |
| kolor                             | czarne / niebieskie           |
| masa                              | 7,4 g                         |
| Technologia tkania                | 18G                           |
| zastosowanie                      | wielorazowe                   |
| materiał                          | PU                            |
| Stopień ochrony przed przecięciem | C                             |
| Rodzaj produktu                   | Rękawice uniwersalne          |