

Garant**Wiertła kręte z HSS W, bez powłoki, Ø DC h8: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114200 11
GTIN	4045197016119
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

Szlifowane, obszerne rowki wiórowe z dużym kątem linii śrubowej.

Powierzchnia zabelana.

Końcówka o kształcie A od wielk. 2,0 mm

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 77,5 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 94 mm

długość całkowita L: 142 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Przesuw f w tworzywach aluminiowych, dający długie wióry: 0,18 mm/obr,

Opis techniczny

Długość rowków wiórowych L _c	94 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D _c	11 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu D _s	11 mm
długość całkowita L	142 mm

Przesuw f w tworzywach aluminiowych, dający długie wióry	0,18 mm/obr,
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	77,5 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	W
Kąt linii śrubowej	35-40 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS nr 114200, w kasecie Typ 1-13	115160 1-13
---	-------------