

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Klasa artykułu	21T

**Opis****Wykonanie:**

Wytaczaki PCLNR 95° do płytek skrawających CN.

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 09T3..
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	15,25 mm
Dźwigienka	259015 11
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	11 mm
śrubado dźwigni	259018 9
wielk. płytki	9 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	20 mm
kod ISO uchwyty	A16M PCLNR/L09
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500