

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250037 16/09
GTIN	4045197925923
Klasa artykułu	21T

Opis**Wykonanie:**

Wytaczaki PCLNL 95° do płytek skrawających CN.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 09T3..
Dźwigienka	259015 11
kod ISO uchwytu	A16M PCLNR/L09
długość całkowita L	150 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
wysokość mocowania L ₂	15,25 mm
Przesunięcie osi L ₃	11 mm
śrubado dźwigni	259018 9
wielk. płytki	9 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	20 mm
\varnothing chwytu D _s	16 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500