

**Ansell****Rękawice z PVC HyFlex® 11-618,, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094260 10
GTIN	10076490489448
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

**HyFlex® 11-618.** Bardzo cienkie, a jednocześnie wytrzymałe rękawice dzięki wykonaniu w technologii tkania **18 Gauge**. Szczególnie nadają się do lekkich prac montażowych, wymagających wysokiej precyzji, do montażu końcowego silników elektrycznych, klimatyzacji, wiązek kablowych.

**Wykonanie, tekst reklamowy:**

**Cienkie rękawice** do lekkich prac montażowych wymagających dużej precyzji.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

oddychanie	bardzo dobry
pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
materiał powłoki	PU

nie zawierają silikonu	nie
Ochrona przed gorącym	brak
wycucie przy dotyku	bardzo dobry
bez dimetyloformamidu	nie
pryczepność na mokro	umiarkowany
rozmiar rękawic	10
dopasowany kształt	bardzo dobry
Seria	HyFlex®
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
zawartość	12
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
EN 388.	3121X
materiał podłoża	nylon
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Precyzja
długość	195 mm
kolor	czarne / niebieskie
masa	7,4 g
Technologia tkania	18G
zastosowanie	wielorazowe
materiał	PU
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne