

Garant**Wiertła kręte z HSS W, bez powłoki, Ø DC h8: 8,6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114200 8,6
GTIN	4045197015945
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

Szlifowane, obszerne rowki wiórowe z dużym kątem linii śrubowej.

Powierzchnia zabielenia.

Końcówka o kształcie A od wielk. 2,0 mm

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 68,1 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 81 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 8,6 mm

Przesuw f w tworzywach aluminiowych, dający długie wióry: 0,18 mm/obr,

Opis techniczny

Długość rowków wiórowych L _c	81 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D _c	8,6 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu D _s	8,6 mm
długość całkowita L	125 mm

Przesuw f w tworzywach aluminiowych, dający długie wióry	0,18 mm/obr,
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	68,1 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	W
Kąt linii śrubowej	35-40 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS nr 114200, w kasecie Typ 6-10	115160 6-10
---	-------------