

Garant
Rozwiertak ręczny (jak 160150) konfigurowalny, Ø nom. DC: 1 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	160200 1
GTIN	4045197926357
Klasa artykułu	10N

Opis
Wykonanie:

Rozwiertaki ręczne **szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.**

Z **lewoskrętną linią śrubową** 7 – 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępnie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów.

Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 3

zakres Ø: 0,95 - 1,06 mm

długość ostrzy L_c: 13 mm

Długość wysięgu L₁: 19 mm

długość całkowita L: 34 mm

Liczba ostrzy Z: 3

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	19 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø nom. D _c	1 mm
długość ostrzy L _c	13 mm
zakres Ø	0,95 - 1,06 mm
długość całkowita L	34 mm
Materiał ostrza	HSS

norma	DIN 206 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami