

Garant**Rozwiertak ręczny konfigurowalny, bez powłoki, Ø nom. DC: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160200 4
GTIN	4045197926487
Klasa artykułu	10N

Opis**Wykonanie:**

Z **lewoskrętną linią śrubową** 7 – 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępnie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów.

Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

Rozwiertaki ręczne **szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.**

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Opis techniczny

Ø nom. D _c	4 mm
Liczba ostrzy Z	6
Długość wysięgu L ₁	52 mm
długość całkowita L	76 mm
chwyt kwadratowy □	3 mm
zakres Ø	3,601 - 4,2 mm
długość ostrzy L _c	38 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 206 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni

chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadają się		
Stal < 500 N/mm ²	nadają się		
Stal < 750 N/mm ²	nadają się		
Stal < 900 N/mm ²	nadają się warunkowo		
olej	nadają się		
suchy	nadają się warunkowo		