

**Garant****Rozwiertak ręczny konfigurowalny, bez powłoki, Ø nom. DC: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160200 6
GTIN	4045197926524
Klasa artykułu	10N

**Opis****Wykonanie:**

Z **lewoskrętną linią śrubową** 7 – 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępnie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów.

Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

Rozwiertaki ręczne **szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.**

**Zastosowanie:**

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

**Opis techniczny**

Ø nom. D <sub>c</sub>	6 mm
długość całkowita L	93 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	62 mm
Liczba ostrzy Z	6
chwyt kwadratowy □	4,3 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	47 mm
zakres Ø	5,601 - 6,1 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 206 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni

chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadają się		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się warunkowo		
olej	nadają się		
suchy	nadają się warunkowo		