

Garant**Rozwiertak ręczny (jak 160150) konfigurowalny, Ø nom. DC: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160200 5
GTIN	4045197926500
Klasa artykułu	10N

Opis**Wykonanie:**

Rozwiertaki ręczne **szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.**

Z **lewoskrętną linią śrubową** 7 – 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępnie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów.

Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 4,701 - 5,2 mm

długość ostrzy L_c: 44 mm

Długość wysięgu L₁: 59 mm

długość całkowita L: 87 mm

Liczba ostrzy Z: 6

chwyt kwadratowy □: 3,8 mm

Opis techniczny

długość ostrzy L _c	44 mm
Długość wysięgu L ₁	59 mm
długość całkowita L	87 mm
Ø nom. D _c	5 mm
chwyt kwadratowy □	3,8 mm
zakres Ø	4,701 - 5,2 mm

Liczba ostrzy Z	6
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 206 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami