

**Para rękawic z PVC 6230, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094236 11
GTIN	4059904125773
Klasa artykułu	09H

**Opis****Wykonanie:**

6230. Rękawice antystatyczne do zastosowań ESD. Nadają się także do obsługi ekranów dotykowych.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych

EN 388:2016: 4131X

materiał podłoża: Połączenie włókien nylonowych i węglowych

powłoka: PU

zakres zastosowania: Precyzja

kolor: biały / szary

**Opis techniczny**

dopasowany kształt	dobry
--------------------	-------

oddychanie	dobry
rozmiar rękawic	11
materiał powłoki	PU
nie zawierają silikonu	nie
EN 388 odporność na przecięcie	1
EN 388 odporność na przekłucie	1
masa	14 g
EN 388 odporność na rozerwanie	3
Ochrona przed gorącym	brak
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
pryczepność na mokro	umiarkowany
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
bez dimetyloformamidu	nie
EN 388 odporność na ścieranie	4
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
EN 388:2016	4131X
materiał podłoża	Połączenie włókien nylonowych i węglowych
powłoka	PU
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	biały / szary