

## Sprawdzian graniczny szczękowy z tolerancją numeryczną, Typ: O



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	484225 O
GTIN	2050001956538
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### WAŻNE: Artykuł można konfigurować

pole tolerancji: a; b; c; cd; dzień; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

jakość: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

wymiar nominalny: 72.001 - 75.999 mm, Intervall: 0,001

#### Wykonanie:

Sprawdziany szczękowe 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7163.

Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.

sprawdzian graniczny szczękowy z tolerancją numeryczną np. **nr 484225 wielk. 41,04 + 0,01/-0,02**

#### Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

#### wskazówka:

Oznaczenie typu opisuje wymiar nominalny w milimetrach (mm).

Typ A = 3 – 5,999

Typ B = 6,001 – 6,999

Typ C = 7,001 – 10,999

Typ D = 10,001 – 14,999

Typ E = 15,001 – 18,999

Typ F = 19,001 – 22,999

Typ G = 23,001 – 27,999

Typ H = 28,001 – 32,999

Typ I = 33,001 – 39,999

Typ J = 40,001 – 43,999

Typ K = 44,001 – 49,999

Typ L = 50,001 – 55,999

Typ M = 56,001 – 62,999

Typ N = 63,001 – 71,999

Typ O = 72,001 – 75,999

Typ P = 76,001 – 82,999

Typ Q = 83,001 – 92,999

Typ R = 93,001 – 99,999

Kalibracja: L8

wymiar nominalny: 72,001 - 75,999 mm

## Opis techniczny

Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
Wartość tolerancji	-4,6 - 2,3 mm
norma	DIN 7164
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7163
pole tolerancji	b
pole tolerancji	c
pole tolerancji	a
pole tolerancji	d
pole tolerancji	e
pole tolerancji	cd
pole tolerancji	fg
pole tolerancji	ef
pole tolerancji	f
pole tolerancji	j
pole tolerancji	js
pole tolerancji	g

pole tolerancji	h
pole tolerancji	m
pole tolerancji	n
pole tolerancji	k
pole tolerancji	s
pole tolerancji	r
pole tolerancji	p
pole tolerancji	v
pole tolerancji	x
pole tolerancji	t
pole tolerancji	u
pole tolerancji	z
pole tolerancji	za
pole tolerancji	y
pole tolerancji	zb
pole tolerancji	zc
jakość	11
jakość	8
jakość	12
jakość	13
jakość	6
jakość	10
jakość	9
jakość	7
materiał	Stal na sprawdziany
wymiar nominalny	72,001 - 75,999 mm
Kalibracja	L8
Rodzaj produktu	Sprawdziany szczękow graniczne

## Usługi

Kalibracja sprawdzianów szczękowych granicznych maks. wymiar nominalny 50 mm	018420 50
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja sprawdzianów szczękowych granicznych maks. wymiar nominalny 50 mm	028700 50
Kalibracja DAkkS Sprawdziany szczękow graniczne maks. wymiar nominalny 5-100 mm	028710 5-100