

Sprawdzian graniczny szczękowy z tolerancją numeryczną, Typ: N



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 484225 N |
| GTIN | 2050001956521 |
| Klasa artykułu | 48B |

Opis

WAŻNE: Artykuł można konfigurować

pole tolerancji: a; b; c; cd; dzień; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

jakość: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

wymiar nominalny: 63.001 - 71.999 mm, Intervall: 0,001

Wykonanie:

Sprawdziany szczękowe 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7163.

Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.

sprawdzian graniczny szczękowy z tolerancją numeryczną np. **nr 484225 wielk. 41,04 + 0,01/-0,02**

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

wskazówka:

Oznaczenie typu opisuje wymiar nominalny w milimetrach (mm).

Typ A = 3 – 5,999

Typ B = 6,001 – 6,999

Typ C = 7,001 – 10,999

Typ D = 10,001 – 14,999

Typ E = 15,001 – 18,999

Typ F = 19,001 – 22,999

Typ G = 23,001 – 27,999

Typ H = 28,001 – 32,999

Typ I = 33,001 – 39,999

Typ J = 40,001 – 43,999

Typ K = 44,001 – 49,999

Typ L = 50,001 – 55,999

Typ M = 56,001 – 62,999

Typ N = 63,001 – 71,999

Typ O = 72,001 – 75,999

Typ P = 76,001 – 82,999

Typ Q = 83,001 – 92,999

Typ R = 93,001 – 99,999

Kalibracja: L8

wymiar nominalny: 63,001 - 71,999 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Wartość tolerancji | -4,6 - 2,3 mm |
| Typ sprawdzianu | Przymiar przychodni |
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian nieprzechodni |
| norma | DIN 7164 |
| norma | DIN 7150-2 |
| norma | DIN 7163 |
| pole tolerancji | b |
| pole tolerancji | c |
| pole tolerancji | a |
| pole tolerancji | d |
| pole tolerancji | e |
| pole tolerancji | cd |
| pole tolerancji | fg |
| pole tolerancji | ef |
| pole tolerancji | f |
| pole tolerancji | j |
| pole tolerancji | js |
| pole tolerancji | g |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| pole tolerancji | h |
| pole tolerancji | m |
| pole tolerancji | n |
| pole tolerancji | k |
| pole tolerancji | s |
| pole tolerancji | p |
| pole tolerancji | r |
| pole tolerancji | v |
| pole tolerancji | x |
| pole tolerancji | t |
| pole tolerancji | u |
| pole tolerancji | z |
| pole tolerancji | za |
| pole tolerancji | y |
| pole tolerancji | zb |
| pole tolerancji | zc |
| jakość | 10 |
| jakość | 11 |
| jakość | 13 |
| jakość | 8 |
| jakość | 9 |
| jakość | 12 |
| jakość | 7 |
| jakość | 6 |
| wymiar nominalny | 63,001 - 71,999 mm |
| materiał | Stal na sprawdziany |
| Kalibracja | L8 |
| Rodzaj produktu | Sprawdziany szczękow graniczne |

Usługi

| | |
|--|--------------|
| Znakowanie opis laserowy Typ | 018940 |
| Kalibracja sprawdzianów szczękowych granicznych maks. wymiar nominalny 50 mm | 018420 50 |
| Kalibracja sprawdzianów szczękowych granicznych maks. wymiar nominalny 50 mm | 028700 50 |
| Kalibracja DAkKS Sprawdziany szczękow graniczne maks. wymiar nominalny 5-100 mm | 028710 5-100 |