


## Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach z tolerancją liczbową, Typ: F



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	484410 F
GTIN	2050001956682
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, ze stroną przechodnią i nieprzechodnią. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali. Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.

#### Zastosowanie:

Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

#### wskazówka:

Przykład: 15,8 m6 lub 41,04 + 0,01 / – 0,02.

Kalibracja: M2

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 21,001 – 25,999 mm

### Opis techniczny

zakres wyboru wymiaru nominalnego	21,001 – 25,999 mm
Kalibracja	M2
Rodzaj produktu	Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach

### Usługi

018400 60

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø  
maks. 60 mm

Kalibracja DAkKS Wymiar pośredni maksymalna Ø 60 mm

Znakowanie opis laserowy Typ

019620 60

018940