

Garant**Rozwiertak ręczny (jak 160150) konfigurowalny, Ø nom. DC: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160200 13
GTIN	4045197927064
Klasa artykułu	10N

Opis**Wykonanie:**

Rozwiertaki ręczne **szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.**

Z **lewoskrętną linią śrubową** 7 – 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępnie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów.

Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 12,301 - 13,2 mm

długość ostrzy L_c: 76 mm

Długość wysięgu L₁: 97 mm

długość całkowita L: 152 mm

Liczba ostrzy Z: 6

chwyt kwadratowy □: 10 mm

Opis techniczny

Ø nom. D _c	13 mm
chwyt kwadratowy □	10 mm
długość całkowita L	152 mm
Długość wysięgu L ₁	97 mm
Liczba ostrzy Z	6
długość ostrzy L _c	76 mm

zakres Ø	12,301 - 13,2 mm
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 206 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami