

**Garant**
**Rozwiertak ręczny (jak 160150) konfigurowalny, Ø nom. DC: 17 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160200 17
GTIN	4045197927101
Klasa artykułu	10N

**Opis**
**Wykonanie:**

Rozwiertaki ręczne **szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.**

Z **lewoskrętną linią śrubową** 7 – 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów.

Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

**Zastosowanie:**

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 8

zakres Ø: 16,201 - 17,2 mm

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 87 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 112 mm

długość całkowita L: 175 mm

Liczba ostrzy Z: 8

chwyt kwadratowy □: 13 mm

**Opis techniczny**

Długość wysięgu L <sub>1</sub>	112 mm
zakres Ø	16,201 - 17,2 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	87 mm
długość całkowita L	175 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	17 mm
chwyt kwadratowy □	13 mm

Liczba ostrzy Z	8
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 206 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami